

Datum _____

Kundennummer C- _____

Rechnungsadresse _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferadr.

Angebot

DECON E-DRIVE



HMV-Nummer: 18.99.05.1014

Bitte fügen Sie diesen Anpassbogen zu dem vom Rollstuhl bei. Decon E-Drive ist kompatibel mit allen manuellen Netti Rollstühlen. Montage am Netti Rollstuhl ist inklusiv. Die Standardräder vom Rollstuhl verbleiben beim Hersteller.

■ = Standardausstattung

	Bezeichnung	VK-Aufpreis in €
D70001	■ Decon E-Drive in der Standard Ausführung wie unten beschrieben.	5.769,-
D71016	■ Halterung zur Montage am Netti Stuhl	169,-
D70013	<input type="checkbox"/> Mitlieferung der Standard Antriebsräder bei Radkombination 24" + 7" inkl. Steckachsen und Radbuchsen für einen späteren Wiedereinsatz (ein ständiger Wechsel zwischen Decon und Netti Rädern ist nur im Sonderbau möglich).	59,-
D800	<input type="checkbox"/> Mitlieferung anderer Antriebsräder bei anderen Radgrößen als 24" + 7" inkl. Steckachsen und Radbuchsen für einen späteren Wiedereinsatz (ein ständiger Wechsel zwischen Decon und Netti Rädern ist nur im Sonderbau möglich).	Preis auf Anfrage

Batterie und Ladegerät		
Standard	■ NiMH Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 15 km	0,-
D70011	<input type="checkbox"/> Lithium-Ionen Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 35 km	682,-
Standard	■ Batterie Ladegerät 100-240V	0,-
D70021	<input type="checkbox"/> Ladebuchse für Auto 12V	120,-

Benutzergewicht			
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Max. Benutzergewicht 125 kg	0,-
D70031	<input type="checkbox"/>	Schwerlast Version – max. Benutzergewicht 150 kg mit 20", 22", 24" oder 26" Räder Greifreifen und Speichen sind aus stärkerem Material gefertigt.	590,-

Radgrößen und Zubehör			
D71015	<input checked="" type="checkbox"/>	Anti-Kippstützen (erforderlich außer bei der Kombination mit Geräteträger)	189,-
D71000	<input type="checkbox"/>	16" Flexel Räder mit Feinprofil (bis 100 kg zugelassen)	263,-
D71001	<input type="checkbox"/>	20" Lufträder mit Feinprofil und Aluminium Greifreifen	263,-
D71002	<input type="checkbox"/>	22" Lufträder mit Feinprofil und Aluminium Greifreifen	263,-
Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	24" x 1 3/8 Lufträder mit Grobprofil und Aluminium Greifreifen	0,-
D71003	<input type="checkbox"/>	26" Lufträder mit Feinprofil und Aluminium Greifreifen (nur erhältlich für die Netti III Familie)	290,-
D71004	<input type="checkbox"/>	PU Räder (erhältlich in den Größen 20"-26" Räder)	67,-
D71014	<input type="checkbox"/>	PU Räder breit für 22" oder 24" (1 3/8")	56,-
D71005	<input type="checkbox"/>	Speichenschutz, transparent (erhältlich für 20"-26" Räder)	187,-



[A]



[B]

Joystick			
Standard/ D71006	<input checked="" type="checkbox"/>	Joystick für den Nutzer mit Schwingarm [A] <input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	0,-
D71007R/ D71007L	<input type="checkbox"/>	Joystick zur Begleitperson hinweisend montiert <input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	0,-
D71008R	<input type="checkbox"/>	Begleitsteuerung statt Joystick für den Nutzer [B] <input checked="" type="checkbox"/> Rechts	0,-
D71009R/ D71009L	<input type="checkbox"/>	Zusätzlicher Joystick für die Begleitperson [2xA] <input checked="" type="checkbox"/> Rechts <input type="checkbox"/> Links	708,-
D71010R	<input type="checkbox"/>	Begleitsteuerung zusätzlich zum Joystick [A+B] <input checked="" type="checkbox"/> Rechts	675,-



[A]

Montage der Batterie		
Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Hinter der Rückenlehne in einer Tasche [A]	0,-
SONDER	<input type="checkbox"/> Für Stühle mit dynamischen Rückeneinheiten muss im Sonderbau eine Halterung unter den Rahmen gemacht werden.	Preis auf Anfrage

Bitte beachten:

- Bei Netti 4U Stühlen, die in Sitztiefe 500 mm eingestellt sind, ist eine Radstandsverlängerung erforderlich.
- Die Montage von breiten Lenkrädern (mindestens 45 mm) ist erforderlich.
- Bei einer Kombination mit Sitzbreitenerweiterung beim Stuhl, nehmen Sie bitte mit dem Innendienst Kontakt auf.

Technische Daten

Motor	Yamaha-Motoren: 24V, 120W
Batterietypen	NiMH-Batterie, 24V x 6.7Ah - Reichweite 15 km Lithium-Ionen Batterie, 25V x 11.8Ah - Reichweite 35 km
Radgewicht	7 kg
Gesamtgewicht	16 kg (Inkl. NiMH Batterie) 17,5 kg (Inkl. Lithium-Ionen Batterie)
Rollstuhl Gesamtbreite	Netti 4U Family: Sitzbreite + ca. 230 mm Netti III Family ohne Radstandsverlängerung: Sitzbreite + ca. 245 mm Netti III Family mit Radstandsverlängerung*: Sitzbreite + ca. 256 mm Netti III Family mit 16" Decon E-Drive: Sitzbreite +260 mm E-Drive vergrößert die Gesamtbreite um ca. 40 mm *Bemerken Sie bitte, dass die Radstandsverlängerung bei manchen Optionen wie Extralange Sitztiefe, Dynamische Rückenlösung usw. inklusiv ist. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an den Kundenservice.
Radgrößen	16", 20", 22", 24", 26"
Reifendruck	6 Bar, 600 kPa
Geschwindigkeit	0-6 km/h

Maximale Reichweite bei vollgeladener Batterie	Ca. 15 km mit NiMH Batterie/ Ca. 35 km mit Lithium-Ionen Batterie gemäß ISO 7176-4
Sicherung	30 A (flach)
Max. Benutzergewicht	Bis zu 125 kg (bei 16'': bis zu 100 kg)
Max. Benutzergewicht 'Schwerlast'	Bis zu 150 kg Greifreifen und Speichen sind aus stärkerem Material gefertigt
Max. Steigung	6°
CE-Kennzeichnung	Erfüllt EU-Richtlinie 93/42/EEC
Joystick	Kontaktlose Erkennung mit Einzelchip/ Std. rechts am Schwingarm montiert
Kraftumstellung	Durch optionale Feder (zur individuellen Optimierung)
USB Ladegerät	USB Anschluss (5V, 500 mA max.)
Anzeigevorrichtung	LCD (senkrecht ausgerichtet)
Parametereinstellung	Onboard (Joystick) / über PC (Smart Tune)
Batterieladegerät	100 bis 240V AC, 50/60Hz (Standard) Ein Adapter für Autos ist als Zubehör erhältlich
Nennleistung	37V, 26A (beim Laden)
Ladezeit	Normale Ladezeit ca. 2-3 Stunden
Kombinationsmöglichkeiten	Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit anderen Optionen vom gewählten Rollstuhl, da einige Kombinationen nicht möglich sind.