

Datum _____

Kundennummer C- _____

Rechnungsadresse _____

Ansprechpartner _____

Kommission _____

Abweichende Lieferadresse _____

Rechnungsanschrift = Lieferadr.

Angebot

DECON E-MOVE



HMV-Nummer: 18.99.08.1013

Bitte fügen Sie diesen Anpassbogen zu dem vom Rollstuhl bei. Decon E-Move ist kompatibel mit allen manuellen Netti Rollstühlen. Montage am Netti Rollstuhl ist inklusiv. Die Standardräder vom Rollstuhl verbleiben beim Hersteller.

■ = Standardausstattung

Nummer	Bezeichnung	VK-Aufpreis in €
D70002	■ Decon E-Move in der Standard Ausführung wie unten beschrieben inkl. Adapter für Montage am gewählten Netti Rollstuhl.	5.445,-

Batterie und Ladegerät

Standard	■ NiMH Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 20 km	0,-
D70012	<input type="checkbox"/> Lithium-Ionen Batterie mit einer max. Reichweite von ca. 35 km	679,-
Standard	■ Batterie Ladegerät	0,-
D70022	<input type="checkbox"/> Ladebuchse für Auto	114,-

Benutzergewicht

Standard	■ Max. Benutzergewicht 130 kg	0,-
D70032	<input type="checkbox"/> Schwerlast Version – max. Benutzergewicht 150 kg Greifreifen und Speichen sind aus stärkerem Material gefertigt.	145,-

Radgröße

D72001	<input type="checkbox"/> 20" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl	156,-
D72002	<input type="checkbox"/> 22" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl	156,-
Standard	■ 24" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl	0,-
D72003	<input type="checkbox"/> 26" Lufträder mit Feinprofil und Greifreifen aus rostfreiem Stahl (nur erhältlich für die Netti III Familie)	210,-

Reifenmaterial

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Lufträder mit Feinprofil	0,-
D72004	<input type="checkbox"/>	PU-Räder	38,-

Greifreifen und Speichenschutz

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Greifreifen aus rostfreiem Stahl	0,-
D72005	<input type="checkbox"/>	Kompakt Poly Greifreifen	72,-
D72006	<input type="checkbox"/>	Poly Gel Greifreifen	98,-
D72007	<input type="checkbox"/>	Max Grip Greifreifen	178,-
D72008	<input type="checkbox"/>	Speichenschutz, transparent	106,-

Fahrprogramm

D72009	<input type="checkbox"/>	Zweites Fahrprofil Optionale zweite Profiltaste. Durch Knopfdruck kann zwischen zwei Fahrprofilen gewechselt werden. Die Fahreigenschaften können selbst programmiert werden, z.B. für ein Innen- und Außenprofil.	399,-
--------	--------------------------	---	-------

Flexibler Griff

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Ein/Aus Schalter	0,-
D72010	<input type="checkbox"/>	Ein/Aus Schalter Flexibler Griff um leichter den Ein-/Aus- Schalter zu erreichen, Länge 150 mm	440,-
D72011	<input type="checkbox"/>	Ein/Aus Schalter Flexibler Griff um leichter den Ein-/Aus- Schalter zu erreichen, Länge 210 mm	459,-
D72013	<input type="checkbox"/>	Zweiter Profilschalter Flexibler Griff um leichter den Fahrprofilschalter zu erreichen, Länge 150 mm	449,-
D72014	<input type="checkbox"/>	Zweiter Profilschalter Flexibler Griff um leichter den Fahrprofilschalter zu erreichen, Länge 210 mm	469,-

Montage der Batterie

Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	Hinter der Rückenlehne in einer Tasche	0,-
----------	-------------------------------------	--	-----

Netti Räder

D70013	<input type="checkbox"/>	Mitlieferung der Standard Antriebsräder bei Radkombination 24" + 7" inkl. Steckachsen und Radbuchsen für einen späteren Wiedereinsatz (ein ständiger Wechsel zwischen Decon und Netti Rädern ist nur im Sonderbau möglich).	59,-
D800	<input type="checkbox"/>	Mitlieferung anderer Antriebsräder bei anderen Radgrößen als 24" + 7" inkl. Steckachsen und Radbuchsen für einen späteren Wiedereinsatz (ein ständiger Wechsel zwischen Decon und Netti Rädern ist nur im Sonderbau möglich).	Preis auf Anfrage

Technische Daten

Motor	Yamaha-Motoren : Servomotor, 24V 110W
Batterietypen	NiMH, 24 V, 6.7 Ah, (160.8 Wh) Reichweite 20 km Lithium-Ionen, 25 V, 11.8 Ah (280 Wh) Reichweite 35 km
Radgewicht	7 kg
Gesamtgewicht	17 kg (Inkl. NiMH Batterie) 18 kg (Inkl. Lithium-Ionen Batterie)
Rollstuhl Gesamtbreite	Netti 4U CED: Sitzbreite + ca. 220 mm Netti III Family: Sitzbreite + ca. 260 mm E-Move vergrößert die Gesamtbreite um ca. 40 mm
Radgrößen	20", 22", 24" oder 26"
Reifendruck	6 Bar, 600 kPa
Geschwindigkeit	0–6 km/h
Maximale Reichweite bei vollgeladener Batterie	Ca. 20 km mit NiMH Batterie ca. 35 km mit Lithium-Ionen Batterie gemäß ISO 7176-4
Sicherung	30A (flach)
Max. Benutzergewicht	130 kg
Max. Benutzergewicht 'Schwerlast'	150 kg
Max. Steigung	6°
CE Kennzeichnung	Erfüllt EU-Richtlinie 93/42/EEC
Batterieladegerät	100 bis 240V AC, 50/60H
Nennleistung	37V 26A (beim Laden)
Ladezeit	Normale Ladezeit ca. 2–3 Stunden bei NiMH & Lithium-Ionen. Wartungsladung NiMH: 3-13 Stunden, volle Kapazität (einmal alle 13-26 Ladevorgänge)
Kombinationsmöglichkeiten	Bitte schicken Sie uns eine Anfrage bei einer Kombination mit anderen Optionen vom gewählten Rollstuhl, da einige Kombinationen nicht möglich sind.